

Ficha de dados

FAHRION®
FOR BEYOND IMAGINATION

Anel de isolamento HP para porca de aperto ER CENTRO P, DI32, Ø de fixação (aumento de 1 mm): 19



Dados do pedido

Número do pedido	309668 19
GTIN	2050001705365
Classe de artigo	34F

Descrição

Versão:

Discos de vedação de alta pressão vulcanizados até 80 bar.

Ponte do Ø de aperto de 0,5 mm (+ 0,4 / – 0,1).

Mini = todos os tamanhos com “M”, design extremamente fino.

Minifino = tamanhos com “MS”, design super extremamente fino.

Cónico = todos os tamanhos com “C”.

Padrão = todos os outros tamanhos.

Indicado para:

Porcas de aperto ER CP n.º 309665 tam. 32DI.

Nota:

As porcas de aperto ER tipo CP e anilhas de vedação tipo HP do **sistema Fahrion não cabem** **noutros sistemas!**

A porca de aperto ER Fahrion Centro P HDC não encaixa na bucha de aperto ER padrão Centro P.

· **Discos de vedação a partir de 0,5 mm a pedido.**

· **Anilhas de vedação DI40, a pedido.**

Não compatível com outros sistemas de discos de vedação!

Descrição técnica

Ø de fixação	19 mm
--------------	-------

Ficha de dados

Série	Centro P
para tipo	DI32
Ø exterior D	26,2 mm
Altura L	2 mm
Tipo de produto	Acessório para mandril de pinça de aperto