

**Garant**

## Dados do pedido

Número do pedido	273791 20/2
GTIN	4045197485335
Classe de artigo	21W

## Descrição

### Modelo:

Feito de aço para ferramentas de alta resistência ( $> 1300 \text{ N/mm}^2$ ). Em combinação com o aperto convexo das pastilhas reversíveis, é alcançada uma maior resistência às forças de corte axiais e radiais, aumentando assim significativamente a qualidade da superfície e a produtividade.

## Descrição técnica

$t_{\text{máx.}}$ usinagem interior	6 mm
Largura de incisão w	2 mm
$\varnothing$ mínimo do furo prévio $D_{\text{mín.}}$	25 mm
Parafuso	279815 8 (TX20; 4,5 Nm)
Desvio central $L_3$	14,5 mm
Comprimento total L	200 mm
Projeção $L_1$ dos suportes recuados	30 mm
$\varnothing$ haste $D_5$	20 mm
âmbito	Punção interior radial
Tipo de inserto	esquerda
Refrigeração interior	sim
perfuração axial possível	sim
Tipo de produto	Barra de mandrilar

---

## Acessórios

Parafuso de aperto Tipo 8	279815 8
Chave de parafusos dinamométrica com escala, suporte de ponta intercambiável binário máximo 500	659957 500
PrecisionBit para Torx®, 1/4 polegada E 6,3 Perfil Torx® TX20	674248 TX20