

WCHX 10T304, Tipo: ALU**Dados do pedido**

Número do pedido	268492 ALU
GTIN	4045197470881
Classe de artigo	21K

Descrição**Indicado para:**

Ferramenta de broca n.º 268463 – 268468, tamanho 20.

Descrição técnica

Aplicação principal	N
Velocidade de corte v_c aplicação secundária	180 m/min
Velocidade de corte v_c aplicação principal	300 - 600 m/min
Raio do canto	0,2 mm
Tipo	ALUMÍNIO
Aplicação secundária	K
Tipo	HU70AL
Óleo de corte	HM
Código ISO da pastilha de corte reversível	WCHX 10T304
Número de trocas/cortes	3
indicado para \varnothing de ferramenta D_c	20 mm

Tipo de produto

Pastilha de corte
reversível para tornear