

Garant


Dados do pedido

Número do pedido	273760 25/3L
GTIN	4045197643827
Classe de artigo	21W

Descrição

Modelo:

Feito de aço para ferramentas de alta resistência ($> 1300 \text{ N/mm}^2$). Em combinação com o aperto convexo das pastilhas, é alcançada uma maior resistência às forças de corte axiais e radiais, aumentando assim significativamente a qualidade da superfície e a produtividade. 12,5xw **(profundidade de incisão até 37,5 mm)**

Instrução:

\varnothing máximo = \varnothing da peça de trabalho limitado devido ao design.

A partir de 19,5 mm de profundidade de incisão (até 3 mm de largura de incisão) ou a partir de 24,5 mm de profundidade de incisão (a partir de 4 mm de largura de incisão), a segunda aresta de corte entra em contacto com a peça de trabalho. Isto pode causar a formação de estrias.

Se necessário, usar placas rotativas de incisão de um gume n.º 273656 – 273670.

Descrição técnica

Profundidade de punção $t_{\text{máx.}}$	37,5 mm
Largura de incisão w	3 mm
Parafuso	279815 6 (TX25; 6 Nm)
Comprimento da cabeça L_1	54 mm
Largura funcional L_4	26,5 mm
Comprimento total L	150 mm
\varnothing máximo	75 mm
Largura da haste b	25 mm
Tipo de inserto	direita

Refrigeração interior	não
perfuração axial possível	sim
Tipo de produto	Suporte de torneamento

Acessórios

Parafuso de aperto Tipo 6	279815 6
lâmina de 8 mm, com ímã com alojamento de pontas de 1/4 de polegada comprimento total 50	659874 50
Chave de parafusos dinamométrica com escala, suporte de ponta intercambiável binário máximo 1600	659906 1600
Chave de parafusos dinamométrica com escala, suporte de ponta intercambiável binário máximo 1600	659957 1600
PrecisionBit para Torx®, 1/4 polegada E 6,3 Perfil Torx® TX25	674248 TX25