

**WCHX 10T308, Tipo: ALU****Dados do pedido**

Número do pedido	268494 ALU
GTIN	4045197470942
Classe de artigo	21K

**Descrição****Indicado para:**

Ferramenta de broca n.º 268463 – 268468, tamanho 20.

**Descrição técnica**

Raio do canto	0,2 mm
Velocidade de corte $v_c$ aplicação principal	300 - 600 m/min
Aplicação principal	N
Velocidade de corte $v_c$ aplicação secundária	180 m/min
Tipo	ALUMÍNIO
Aplicação secundária	K
Tipo	HU70AL
Óleo de corte	HM
Código ISO da pastilha de corte reversível	WCHX 10T308
Número de trocas/cortes	3
indicado para $\varnothing$ de ferramenta $D_c$	20 mm

Tipo de produto

---

Pastilha de corte  
reversível para tornear