


## Anel de isolamento HP para porca de aperto ER CENTRO P, DI32, Ø de fixação (aumento de 1 mm): 6mm



### Dados do pedido

Número do pedido	309668 6
GTIN	2050001705235
Classe de artigo	34F

### Descrição

#### Modelo:

**Mini** = todos os tamanhos com "M", design extremamente fino.

**Minifino** = tamanhos com "MS", design super extremamente fino.

**Cônico** = todos os tamanhos com "C".

**Padrão** = todos os outros tamanhos.

**Discos de vedação de alta pressão** vulcanizados até 80 bar.

Ponte do Ø de aperto de 0,5 mm (+ 0,4 / - 0,1).

#### Indicado para:

Porcas de aperto ER CP n.º 309665 tam. 32DI.

#### Instrução:

As porcas de aperto ER tipo CP e anilhas de vedação tipo HP do **sistema Fahrion não cabem noutros sistemas!**

A porca de aperto ER Fahrion Centro P HDC não encaixa na bucha de aperto ER padrão Centro P.

· **Discos de vedação a partir de 0,5 mm a pedido.**

· **Anilhas de vedação DI40, a pedido.**

**Não compatível com outros sistemas de discos de vedação!**

### Descrição técnica

Ø de fixação	6 mm
--------------	------

Série	Centro P
para tipo	D132
Ø exterior D	26,2 mm
Altura L	2 mm
Tipo de produto	Acessório para mandril de pinça de aperto