


Cabeçote de fixação suave, SK 65, Ø do furo inicial: 5mm**Dados do pedido**

Número do pedido	329936 5
GTIN	2050001922656
Classe de artigo	33H

Descrição**Modelo:**

Cabeçotes de fixação, **perfil redondo com incrementos de 0,5 mm ou 1 mm. Ao encomendar, especificar Ø de aperto desejado.**

Macio (dureza reduzida de 40 HRC no furo) para autoextração.

Utilização:

Áreas de aplicação versáteis, centros de processamento, máquinas de medição ou fixação de paletes.

Instrução:

Cabeçotes de fixação para perfis especiais de acordo com os seus desejos individuais, a pedido.

Outros tamanhos de cone, formas (por exemplo, quadrado) e peças em bruto a processar **a pedido!**

Descrição técnica

Ø do furo inicial	5 mm
Dureza	60 HR
Perfil	redondo

Comprimento L	58 mm
Alojamento	SK 65
Tipo de produto	Cabeçote de fixação