

Anel de arrasto, DIN 6366, para mandril de Ø: 27mm**Dados do pedido**

Número do pedido	309870 27
GTIN	4045197273871
Classe de artigo	39Z

Descrição**Modelo:**

Anel arrastador para o transporte de lâminas com ranhura transversal em Mandris porta-fresas combinados ou encaixes de cabeça de fresagem.

Indicado para:

Mandris porta-fresas combinados e encaixes de cabeça de fresagem.

Descrição técnica

Largura da união b	12 mm
Largura do arrastador B-0,2	12 mm
para mandril de Ø	27 mm
Norma	DIN 6366
Tipo de produto	Anel de arrasto

