

Mandril de contração, HSK-A 40, Ø de fixação D1: 5mm



Dados do pedido

Número do pedido	307950 5
GTIN	4045197376855
Classe de artigo	31A

Descrição

Modelo:

- **Aço resistente a altas temperaturas.**
- **Ajuste integrado do comprimento das ferramentas, curso de ajuste de 10 mm.**
- **Tam. 3–5 para metal duro, a partir do tam. 6 para HSS e HM.**
- **Todos os eixos torneados (funcionamento suave!).**
- **Com RFID/perfuração Balluffchip.**

GARANT: – Superfícies funcionais HSK processadas.

Utilização:

Para fixar fresas e brocas com haste cilíndrica na tolerância h6. Adequado para aparelhos indutivos, de contacto e termorretráteis.

Acessórios especiais:

Tubo de refrigerante n.º 309880, chave de caixa n.º 309890, extensão de mandril de encaixe por contração n.º 302410 – 302416. Aparelhos de contração n.º 354210 - 304755.

Descrição técnica

Ø de fixação D ₁	5 mm
Projeção medida A	60 mm
Ø D ₂	12 mm
Ø exterior D	17 mm
Alojamento	HSK-A 40
Norma de alojamento	DIN 69893

Norma de alojamento	ISO 12164-1
Forma	A
Qualidade de balanceamento G com n.º rotações	G 2,5 a 25000 min ⁻¹
Concentricidade	≤ 3 µm
Estratégia de maquinagem	HSC
Tipo de produto	Mandril de contração

Acessórios

Armário de base	354290
Aparelho de contração Tipo SU1	354210 SU1
Unidade de refrigeração Tipo CU1	354215 CU1
Disco intercambiável para bobinaSU1 para Ø de fixação 3-5	354240 3-5