


**Disco de travão de cone curto DIN 55027, Ø d1/cone: 160/5****Dados do pedido**

Número do pedido	317500 160/5
GTIN	4019208078656
Classe de artigo	33R

Descrição**Versão:**

Acabamento no lado da máquina, torneamento no lado do mandril.

Utilização:

Para montagem posterior em mandril rotativo com alojamento de centragem conforme DIN 6350 A. **O mandril rotativo com cone curto integrado é preferível devido ao baixo alcance.**

Para cabeças rotativas **DIN 55027** ou ISO 702/III (igual à norma **DIN 55022 antiga**) com parafusos de cavilha e porcas de colar.

Material:

Aço C45

Descrição técnica

Espessura B	21 mm
Ø do cone d ₂	82,575 mm
Tamanho do cone	5
Número de pinos roscados	4

Ficha de dados

Ø exterior d ₁	160 mm
Tipo de produto	Acessório para mandril rotativo