



Dados do pedido

Número do pedido	083557 62
GTIN	4024937040218
Classe de artigo	08H

Descrição

Modelo:

Bomba de alta pressão galvanizada de alta qualidade **100% estanque**.

Área de aplicação: para os requisitos de lubrificação reduzidos de veículos e máquinas. Para o transporte limpo em caixas de ferramentas ou no compartimento de armazenamento para ferramentas de bordo em veículos ou máquinas. Potência de bombeamento: máx. 0,3 cm³/curso. Pressão: máx. 250 bar.

Adequado para massas lubrificantes de consistência média (classe 2) e óleos de alta viscosidade.

Descrição técnica

Índice	62 ml
Tipo de bocal	#Pontiagudo
Comprimento total	170 mm
Ø do recipiente de prensagem	30,5 mm
Pressão de trabalho	250 bar
Material do recipiente	Aço brunido
Tipo de produto	Bomba de lubrificação

