

Mandril de expansão hidráulico curto, estreito, HSK-A 100, Ø de fixação D1: 25mm



Dados do pedido

Número do pedido	307525 25
GTIN	2050001653543
Classe de artigo	33W

Descrição

Modelo:

- Ajuste do comprimento axial, curso de 10 mm.
- Com RFID / perfuração Balluff-Chip.

Utilização:

- Alto desempenho de maquinagem (mas sem maquinagem pesada extrema).
- Para perfuração, mandrilagem e fresagem.

Acessórios especiais:

Buchas redutoras n.º 302135 – 302187, tubo de refrigerante n.º 309880, chave de caixa n.º 309890, limpador cilíndrico n.º 343720.

Parafusos de batente WTE para fixação direta ou para utilização de buchas redutoras a pedido.

Instrução:

Dimensão A = 200 mm disponível a pedido!

Descrição técnica

Ø de fixação D ₁	25 mm
L ₃	62 mm
Rosca M	M16×1
Ø D ₂	57 mm

Projeção medida A	110 mm
Ø exterior D	63 mm
Curso de ajuste V	10 mm
Alojamento	HSK-A 100
Norma de alojamento	DIN 69893
Norma de alojamento	ISO 12164-1
Norma de alojamento	DIN 69882-7
Forma	A
Refrigeração interior	sim, com 80 bar máx.
Qualidade de balanceamento G com n.º rotações	G 2,5 a 25000 min ⁻¹
Concentricidade	≤ 3 µm
Estratégia de maquinagem	HSC
Furo Balluffchip	sim
Tipo de produto	Mandril de expansão hidráulico

Acessórios

Limpador cilíndricoPlástico Ø do pino 25	343720 25
--	-----------