

Mandril curto Forma A, HSK-A 63, Área de aperto: 0,5-16mm



Dados do pedido

Número do pedido	307682 0,5-16
GTIN	4045197573445
Classe de artigo	31B

Descrição

Modelo:

- Para rotação à direita e à esquerda.
- Com RFID / perfuração Balluff-Chip.

Com refrigeração interna até um máximo de 50 bar.

Precisão de concentricidade $\leq 20 \mu\text{m}$.

Material fornecido:

Inclui **chave de aperto** com cabo em T.

Acessórios especiais:

Chave de caixa n.º 309890. Tubo de refrigerante n.º 309880.

Descrição técnica

Área de aperto	0,5 - 16 mm
Chave de aperto sobresselente n.º 627425	SW 6
Modelo	standard
Projeção medida A	104 mm
Ø exterior D	57 mm
Alojamento	HSK-A 63
Norma de alojamento	DIN 69882-7
Norma de alojamento	ISO 12164-1
Norma de alojamento	DIN 69893-1

Forma	A
Refrigeração interior	sim, com 50 bar máx.
Qualidade de balanceamento G com n.º rotações	G 2,5 a 25000 min ⁻¹
Concentricidade	≤ 20 µm
Tipo de produto	Mandril curto

Acessórios

Chave de parafusos sextavada, com cabo em T Sextavado 6	627481 6
---	----------