

## Mandril de contração, HSK-A 63 curto, Ø de fixação D1: 20mm



### Dados do pedido

Número do pedido	308183 20
GTIN	2050001690166
Classe de artigo	33W

### Descrição

#### Modelo:

Desde Ø de aperto  $D_1$  6 mm com furos roscados para parafusos de compensação.  
Ajuste do comprimento integrado das ferramentas a partir de Ø de aperto  $D_1$  6 mm (curso de ajuste 10 mm).

- **Aço resistente a altas temperaturas.**
- **Tam. 3–5 para metal duro, a partir do tam. 6 para HSS e HM.**
- **Com RFID / perfuração Balluff-Chip.**

#### Utilização:

- **Para fixar fresas e brocas com haste cilíndrica na tolerância h6.**
- **Adequado para aparelhos indutivos, de contacto e termorretráteis.**

#### Material fornecido:

Para mandris com ajuste de comprimento, incluindo parafuso de ajuste do comprimento (desde Ø de aperto  $D_1$  6 mm).

#### Acessórios especiais:

Tubo de refrigerante n.º 309880, chave de caixa n.º 309890, extensão de mandril de encaixe por contração n.º 302410 - 302416, aparelhos de contração n.º 354210 - 354450, conjunto de parafuso de compensação n.º 309906 180.

### Descrição técnica

Projeção medida A	100 mm
Ø $D_2$	33 mm
Ø de fixação $D_1$	20 mm

Ø exterior D	42 mm
Alojamento	HSK-A 63 curto
Norma de alojamento	DIN 69893
Norma de alojamento	ISO 12164-1
Forma	A
Qualidade de balanceamento G com n.º rotações	G 2,5 a 25000 min <sup>-1</sup>
Concentricidade	≤ 3 µm
Estratégia de maquinagem	HSC
Estratégia de maquinagem	HPC
Tipo de produto	Mandril de contração

## Acessórios

Adaptador de arrefecimento longo 4,5° para Ø de fixação 16,1-22	354236 16,1-22
Armário de base	354290
Unidade de refrigeração Tipo CU1	354215 CU1
Aparelho de contração Tipo SU1	354210 SU1
Adaptador de arrefecimento curto 4,5° para Ø de fixação 16,1-22	354235 16,1-22
Disco intercambiável para bobina SU1 para Ø de fixação 12-20	354240 12-20