

## Retificadora dupla DS com aspiração, 400 V, Tipo: DS04/175A



### Dados do pedido

Número do pedido	077514 DS04/175A
GTIN	2050001674104
Classe de artigo	03S

### Descrição

#### Modelo:

Retificadora dupla com aspiração integrada no suporte.

A poeira de rebarbagem é separada eficazmente através de um filtro de água, bem como de um pré e um pós-filtro de plástico. **Fornecido sem discos abrasivos.**

#### Instrução:

Para discos abrasivos adequados, ver a partir do n.º 596100.

### Descrição técnica

Consumo energético	250 W
Peso	83 kg
n.º máximo de rotações	2900 r,p,m,
Designação do fabricante	DS04/175A
Volume de transporte aspiração	6 m <sup>3</sup> /min
Largura do disco abrasivo T	25 mm
Ø do furo do disco abrasivo H	51 mm

Ø do disco abrasivo D	175 mm
Alimentação de energia	A energia elétrica
Tipo de produto	Lixadora dupla

## Acessórios

Mós para rectificadora DxDxH (mm) Tipo EK60	596350 EK60
Mós para rectificadora DxDxH (mm) Tipo NK36	596350 NK36
Mós para rectificadora DxDxH (mm) Tipo NK60	596350 NK60
Mós para rectificadora DxDxH (mm) Tipo C800	596350 C800
Mós para rectificadora DxDxH (mm) Tipo EK80	596350 EK80
Mós para rectificadora DxDxH (mm) Tipo SC80	596350 SC80