

Cabeçote de fixação liso, Top 65, Ø de fixação (aumento de 0,5 mm): 44,5mm**Dados do pedido**

Número do pedido	329970 44,5
GTIN	2050001926357
Classe de artigo	33H

Descrição**Modelo:**

Cabeçotes de fixação, **perfil redondo com incrementos de 0,5 mm. Ao encomendar, especificar Ø de aperto desejado.**

Acabamento suave para processamento fino.

Vantagem:

- **25% maior força de retenção do que a cabeça de aperto RD.**
- **Sem deslocamento radial entre o cabeçote de fixação e o suporte do dispositivo de fixação, portanto insensível à sujidade.**
- **Rigidez única devido à instalação em grande área dos segmentos de fixação.**

Utilização:

Áreas de aplicação versáteis, centros de processamento, máquinas de medição ou fixação de paletes.

Recomendação:

Cabeçotes de fixação para perfis especiais de acordo com os seus desejos individuais, a pedido.

Instrução:

Outros tamanhos de cone, formas (por exemplo, quadrado) e peças em bruto a processar a **pedido!**

Descrição técnica

Ø de fixação	44,5 mm
Dureza	60 HR
Perfil	redondo
Área de aperto	liso
Comprimento L	49 mm
Alojamento	Top 65
Tipo de produto	Cabeçote de fixação