



Dados do pedido

Número do pedido	329946 20
GTIN	2050001924193
Classe de artigo	33H

Descrição

Modelo:

Clamping heads, **round profile, in 0.5 mm or 1 mm increments. Please specify required clamping \varnothing with order.**

Soft (reduced hardness of 40 HRC in the bore) for boring out.

Descrição técnica

\varnothing do furo inicial	20 mm
Perfil	redondo
Dureza	60 HR
Comprimento L	53 mm
Alojamento	SK 80
Tipo de produto	Cabeçote de fixação

