



Dados do pedido

Número do pedido	083557 150
GTIN	4024937600276
Classe de artigo	08H

Descrição

Modelo:

Bomba de alta pressão galvanizada de alta qualidade **100% estanque**.

Área de aplicação: para os requisitos de lubrificação reduzidos de veículos e máquinas. Para o transporte limpo em caixas de ferramentas ou no compartimento de armazenamento para ferramentas de bordo em veículos ou máquinas. Potência de bombeamento: máx. 0,3 cm³/curso. Pressão: máx. 250 bar.

Adequado para massas lubrificantes de consistência média (classe 2) e óleos de alta viscosidade.

Descrição técnica

Ø do recipiente de prensagem	40 mm
Comprimento total	235 mm
Tipo de bocal	Universal/pontiagudo
Índice	150 ml
Material do recipiente	Aço brunido
Pressão de trabalho	250 bar
Tipo de produto	Bomba de lubrificação

