



Dados do pedido

Número do pedido	318000 A
GTIN	4045197315694
Classe de artigo	36A

Descrição técnica

Altura	54 mm
alcance máximo A	48 mm
altura máxima da ferramenta de torneiar h	20 mm
Tipo	A
Ø do furo da placa de centragem	10 mm
Ø do furo da cabeça	20 mm
largura máxima da corrediça SB	100 mm
potência de acionamento máxima do torno	1,472 kW
Largura	100 mm
Tipo de produto	Porta-ferramenta

Acessórios

Suporte de barra de mandrilar de troca rápida Tipo A	318200 A
Suporte para ferramenta de torneiar de troca rápida Tipo A16/75	318100 A16/75
Correia tensora completa indicado para cabeça do porta-ferramentas A	318150 A
Suporte para ferramenta de torneiar de troca rápida Tipo A20/90	318100 A20/90
Suporte de aço de corte de troca rápida sem aço Tipo A	318600 A
Suporte de aperto rápido com furo cilíndrico Tipo A	318300 A
Suporte para ferramenta de torneiar de troca rápida Tipo A16/90	318100 A16/90
Suporte para ferramenta de torneiar de troca rápida Tipo A20/75	318100 A20/75