

## Perfuradora manual de uma velocidade, Tipo: HDE13RQX



### Dados do pedido

Número do pedido	075210 HDE13RQX
GTIN	4002395241576
Classe de artigo	03M

### Descrição

#### Modelo:

#### Perfuradora manual Milwaukee –

- **Perfuradora de 13 mm, com 94 Nm de binário.**
- **Eletrónica com comando da velocidade.**
- **Bloqueio de fuso FIXTEC para a troca rápida da broca.**
- **Caixa da transmissão de metal, robusta e totalmente isolada.**
- **Sistema de troca rápida de cabo QUIK-LOK.**

#### Vantagem:

Cabo QUIK-LOK.

#### Material fornecido:

Inclui bucha de aperto rápido de metal de 1,5 – 13 mm, pega adicional, cabo QUIK-LOK (4 m), HD Box.

### Descrição técnica

Peso	2 kg
Ø máximo da broca espiral em madeira	38 mm
Designação do fabricante	HDE13RQX

Consumo energético	950 W
vibração máxima conforme EN	< 2,5 m/s <sup>2</sup>
Funcionamento à direita/esquerda	sim
Área de aperto da bucha	1,5 - 13 mm
Ø máximo da broca espiral em aço	13 mm
Alojamento da bucha	1/2 polegada – 20 UNF
Faixa de rotação	0 - 850 r,p,m,
Alimentação de energia	A energia elétrica
indicado para material	Aço
embalagem	Mala de sistema (HD=Heavy Duty)
Tipo de produto	Perfuradora