

## Suporte da árvore de fresagem axial VARIA VX4, VX4, Ø do mandril d1: 22mm



### Dados do pedido

Número do pedido	319838 22
GTIN	2050001743510
Classe de artigo	33E

### Descrição

#### Modelo:

**VX** - Fixação de três pontos sem força lateral através do anel de segmento integral. **Resistência ao binário até 200 Nm através de polígono.**

#### Vantagem:

- Troca rápida através de apenas um ponto de fixação, permitindo a troca de ferramentas sem risco de ferimentos.
- As ferramentas de corte estão predefinidas na máquina.
- Design curto – baixos custos unitários.

#### Utilização:

**Com mola de ajuste.** Para fresas com ranhuras longitudinais e transversais.

#### Instrução:

Refrigeração interna a pedido.

Binário de aperto máximo para VX3 e VX4 a 5,7 Nm, possível com uma chave dinamométrica adequada n.º 211750 tam. 5,7. Binário de aperto máximo V5 a 10 Nm. Ao soltar os insertos, não rodar para além do batente. Recomendamos o conjunto de limpeza EWS Clean para a limpeza dos suportes de ferramentas Varia e dos insertos intercambiáveis.

### Descrição técnica

Largura do colar L <sub>5</sub>	4 mm
Comprimento do mandril porta-fresas L <sub>4</sub>	27 mm
Ø do mandril d <sub>1</sub>	22 mm

Alojamento	VX4
Tipo de produto	Mandril de encaixe para fresa