

Suporte de brocas sólidas VARIA VX4, VX4, Ø de fixação D1: 10mm



Dados do pedido

Número do pedido	319827 10
GTIN	2050001743411
Classe de artigo	33E

Descrição

Modelo:

VX - Fixação de três pontos sem força lateral através do anel de segmento integral. **Resistência ao binário até 200 Nm através de polígono.**

Vantagem:

- **Troca rápida através de apenas um ponto de fixação, permitindo a troca de ferramentas sem risco de ferimentos.**
- **As ferramentas de corte estão predefinidas na máquina.**
- **Design curto – baixos custos unitários.**

Utilização:

Para fixar ferramentas com superfícies de encabadouro.

Instrução:

Binário de aperto máximo para VX3 e VX4 a 5,7 Nm, possível com uma chave dinamométrica adequada n.º 211750 tam. 5,7. Binário de aperto máximo a V5 a 10 Nm. Ao soltar os insertos, não rodar para além do batente.

Versão extra curta a pedido. Recomendamos o conjunto de limpeza EWS Clean para a limpeza dos suportes de ferramentas Varia e dos insertos intercambiáveis.

Descrição técnica

Projeção medida A	26 mm
Ø de fixação D ₁	10 mm

Ø exterior D	42 mm
Alojamento	VX4
Tipo de produto	Mandril de superfície