



Dados do pedido

Número do pedido	082150 75
GTIN	4003008065664
Classe de artigo	04C

Descrição

Modelo:

Ferro de soldar universal de alto desempenho com sensor de temperatura de regulação precisa posicionado diretamente sob a ponta de solda aquecida internamente. A combinação desta medição direta da temperatura com a eletrônica de controlo precisa integrada no punho permite executar de forma profissional tanto **os mais finos trabalhos de solda** em componentes eletrónicos sensíveis, **como também aplicações com elevado consumo de calor.**

Utilização:

Para o uso móvel na área da assistência, manutenção e reparação. O Ersa Multi-TC possui as funcionalidades de uma estação de soldar grande, mas sem isolamento galvânico.

Descrição técnica

Potência de aquecimento	285 W
Potência de aquecimento	75 W
Faixa de regulação da temperatura da ponta de solda	250 - 450 °C
Peso sem cabo de alimentação	60 g
Tempo de aquecimento	aprox. 34 s
Alimentação de energia	A energia elétrica
Tipo de produto	Ferro de soldar

Acessórios

082365 1,5

Fio de solda sem chumbo Sn96,5Ag3,0Cu0,5, rolo 250 g Ø
do fio de solda 1,5

Bomba de dessoldar PDD03, plástico, antiestática

082355

Ponta de solda Designação do fabricante BDLF

082400 BDLF

Fio de solda sem chumbo Sn96,5Ag3,0Cu0,5, rolo 250 g Ø
do fio de solda 1

082365 1