

Suporte de árvore axial VARIA VX3, VX3, Ø do mandril d1: 16mm



Dados do pedido

Número do pedido	319835 16
GTIN	2050001743534
Classe de artigo	33E

Descrição

Modelo:

VX - Fixação de três pontos sem força lateral através do anel de segmento integral. **Resistência ao binário até 200 Nm através de polígono.**

Vantagem:

- Troca rápida através de apenas um ponto de fixação, permitindo a troca de ferramentas sem risco de ferimentos.
- As ferramentas de corte estão predefinidas na máquina.
- Design curto – baixos custos unitários.

Utilização:

Com mola de ajuste. Para fresas com ranhuras longitudinais e transversais.

Instrução:

Refrigeração interna a pedido.

Binário de aperto máximo para VX3 e VX4 a 5,7 Nm, possível com uma chave dinamométrica adequada n.º 211750 tam. 5,7. Binário de aperto máximo V5 a 10 Nm. Ao soltar os inserts, não rodar para além do batente. Recomendamos o conjunto de limpeza EWS Clean para a limpeza dos suportes de ferramentas Varia e dos inserts intercambiáveis.

Descrição técnica

Ø do mandril d ₁	16 mm
Comprimento do mandril porta-fresas L ₄	25 mm
Largura do colar L ₅	4 mm

Alojamento	VX3
Tipo de produto	Mandril de encaixe para fresa