

Suporte de árvore axial VARIA VX3, VX3, Ø do mandril d1: 22mm



Dados do pedido

| | |
|------------------|---------------|
| Número do pedido | 319835 22 |
| GTIN | 2050001743541 |
| Classe de artigo | 33E |

Descrição

Modelo:

VX - Fixação de três pontos sem força lateral através do anel de segmento integral. **Resistência ao binário até 200 Nm através de polígono.**

Vantagem:

- Troca rápida através de apenas um ponto de fixação, permitindo a troca de ferramentas sem risco de ferimentos.
- As ferramentas de corte estão predefinidas na máquina.
- Design curto – baixos custos unitários.

Utilização:

Com mola de ajuste. Para fresas com ranhuras longitudinais e transversais.

Instrução:

Refrigeração interna a pedido.

Binário de aperto máximo para VX3 e VX4 a 5,7 Nm, possível com uma chave dinamométrica adequada n.º 211750 tam. 5,7. Binário de aperto máximo V5 a 10 Nm. Ao soltar os inserts, não rodar para além do batente. Recomendamos o conjunto de limpeza EWS Clean para a limpeza dos suportes de ferramentas Varia e dos inserts intercambiáveis.

Descrição técnica

| | |
|--|-------|
| Comprimento do mandril porta-fresas L ₄ | 27 mm |
| Ø do mandril d ₁ | 22 mm |
| Largura do colar L ₅ | 4 mm |

| | |
|-----------------|-------------------------------|
| Alojamento | VX3 |
| Tipo de produto | Mandril de encaixe para fresa |