

Suporte de ferramentas axial triplo, direito, PSC 63, para quadrado de suporte: 20mm



Dados do pedido

Número do pedido	318872 20
GTIN	2050001672636
Classe de artigo	36D

Descrição

Modelo:

Com bocal de arrefecimento ajustável com rosca interna.

Utilização:

Para utilização em centros de torneamento/fresagem.

Para alojamento de suportes de fixação ISO com haste quadrada.

Instrução:

Pinos de aperto PSC a pedido.

Descrição técnica

Projeção medida A	125 mm
Comprimento de fixação L ₁	95 mm
para quadrado de suporte	20 mm
B	30 mm
Ø exterior D	90 mm
Alojamento	PSC 63
Norma de alojamento	ISO 26623-2
Refrigeração interior	sim
Tipo de produto	Suporte de ferramentas

