

Suporte de barras de mandrilar, PSC 63, Ø de fixação D1: 8mm**Dados do pedido**

| | |
|------------------|---------------|
| Número do pedido | 318888 8 |
| GTIN | 2050001672896 |
| Classe de artigo | 36D |

Descrição**Utilização:**

Para utilização em centros de torneamento/fresagem.
Para alojamento de barras de mandrilar.

Instrução:

Pinos de aperto PSC a pedido.

Descrição técnica

| | |
|-----------------------------|-----------------------|
| Projeção medida A | 80 mm |
| L ₁ | 58 mm |
| Ø de fixação D ₁ | 8 mm |
| Ø exterior D | 34 mm |
| Alojamento | PSC 63 |
| Norma de alojamento | ISO 26623-2 |
| Refrigeração interior | sim |
| Tipo de produto | Mandril de superfície |

