

## Suporte de ferramentas axial simples, direita, HSK-T 63, para quadrado de suporte: 25mm



### Dados do pedido

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Número do pedido | 318802 25     |
| GTIN             | 2050001673077 |
| Classe de artigo | 36D           |

### Descrição

**Modelo:**

Com bocal de arrefecimento ajustável com rosca interna.

**Utilização:**

Para utilização em centros de torneamento/fresagem.

Para alojamento de suportes de fixação ISO com haste quadrada.

### Descrição técnica

|                                       |                        |
|---------------------------------------|------------------------|
| Projeção medida A                     | 100 mm                 |
| Comprimento de fixação L <sub>1</sub> | 58 mm                  |
| para quadrado de suporte              | 25 mm                  |
| B                                     | 40 mm                  |
| Ø exterior D                          | 102 mm                 |
| Alojamento                            | HSK-T 63               |
| Norma de alojamento                   | ISO 12164-3            |
| Refrigeração interior                 | sim                    |
| Tipo de produto                       | Suporte de ferramentas |

