

## Mandril de contração com furo do canal de refrigeração, HSK-A 63 A = 130, Ø de fixação D1: 32mm



### Dados do pedido

Número do pedido	308196 32
GTIN	4045197646590
Classe de artigo	31A

### Descrição

#### Modelo:

Ajuste do comprimento integrado das ferramentas a partir de Ø de aperto D<sub>1</sub> 6 mm (curso de ajuste 10 mm).

Desde Ø de aperto D<sub>1</sub> 6 mm com furos roscados para parafusos de compensação.

- **Aço resistente a altas temperaturas.**
- **Tam. 3–5 para metal duro, a partir do tam. 6 para HSS e HM.**
- **Com RFID / perfuração Balluff-Chip.**

Com **furos do canal de refrigeração** e roscas bloqueáveis. Ø D1: 3 mm, 4 mm, 5 mm sem fecho.

**GARANT:** Superfícies funcionais HSK processadas. **Todas as hastes torneadas (funcionamento suave!).**

#### Utilização:

- **Para fixar fresas e brocas com haste cilíndrica na tolerância h6.**
- **Adequado para aparelhos indutivos, de contacto e termorretráteis.**

#### Material fornecido:

Para mandris com ajuste de comprimento, incluindo parafuso de ajuste do comprimento (desde Ø de aperto D<sub>1</sub> 6 mm).

#### Acessórios especiais:

Tubo de refrigerante n.º 309880, chave de caixa n.º 309890, extensão de mandril de encaixe por contração n.º 302410 - 302416, aparelhos de contração n.º 354210 - 354450, conjunto de parafuso de compensação n.º 309906 180.

### Descrição técnica

Ø de fixação D <sub>1</sub>	32 mm
Ø D <sub>2</sub>	44 mm
Projeção medida A	130 mm
Ø exterior D	53 mm
Furo do canal de refrigeração	com fecho
Alojamento	HSK-A 63 A = 130
Norma de alojamento	ISO 12164-1
Norma de alojamento	DIN 69893
Forma	A
Qualidade de balanceamento G com n.º rotações	G 2,5 a 25000 min <sup>-1</sup>
Concentricidade	≤ 3 µm
Estratégia de maquinagem	HSC
Estratégia de maquinagem	HPC
Tipo de produto	Mandril de contração

## Acessórios

Adaptador de arrefecimento curto 4,5° para Ø de fixação 22,1-32	354235 22,1-32
Adaptador de arrefecimento longo 4,5° para Ø de fixação 22,1-32	354236 22,1-32
Disco intercambiável para bobina SU1 para Ø de fixação 20-32	354240 20-32
Aparelho de contração Tipo SU1	354210 SU1
Armário de base	354290
Unidade de refrigeração Tipo CU1	354215 CU1