

**Perfuradora de impacto, Tipo: SB2E1100RV****Dados do pedido**

Número do pedido	075610 SB2E1100RV
GTIN	4002395294176
Classe de artigo	07A

**Descrição****Modelo:**

Potente **perfuradora de impacto** com  
- **funcionamento à direita/esquerda**.  
- **Acoplamento de segurança**.  
- **Bucha de aperto rápido de metal FIXTEC**.  
- **Engrenagem planetária de 2 velocidades para um binário elevado e o ajuste ideal ao material**.

Perfuradora de impacto de 1100 W compacta e potente com sistema antivibração (AVS).

**Vantagem:**

Sistema antivibração.

**Material fornecido:**

Inclui bucha de aperto rápido de metal de 1,5 – 13 mm, pega adicional, batente de profundidade de perfuração, mala de transporte.

**Instrução:**

Buchas eForm adequadas encontram-se no grupo 34.

**Descrição técnica**

binário máximo	60 Nm
----------------	-------

vibração máxima conforme EN	13,7 m/s <sup>2</sup>
Ø máximo da broca espiral em betão	22 mm
Designação do fabricante	SB2E1100RV
Área de aperto do mandril de aperto rápido	1,5 - 13 mm
n.º máximo de rotações 2.ª velocidade	3200 r,p,m,
Peso	2,9 kg
Ø máximo da broca espiral em aço	13 mm
Consumo energético	1100 W
n.º máximo de rotações 1.ª velocidade	1000 r,p,m,
Ø máximo da broca espiral em madeira	40 mm
embalagem	Mala de transporte
Alimentação de energia	A energia elétrica
indicado para material	Pedra
indicado para material	Betão
indicado para material	Alvenaria
Tipo de produto	Perfuradora de impacto