

mato



Dados do pedido

Número do pedido	083571
GTIN	4016553061340
Classe de artigo	08H

Descrição

Modelo:

Versão industrial de elevada qualidade (falsa lubrificação excluída) com fixação contínua da biela. É possível o enchimento com massa solta (conteúdo 500 cm³) ou com cartucho (conteúdo 400 g).

Norma:

DIN 1283

Material fornecido:

Inclui mangueira reforçada e bocal de fixação hidráulico de 4 mordentes.

Descrição técnica

Pressão de teste	800 bar
Pressão de trabalho	400 bar
Rosca de ligação da mangueira	R1/8 polegada
Índice	400 g
Atributo do nome do produto	400 g
Tipo de produto	Bomba de lubrificação

Acessórios

Cartucho de massa lubrificante multiusos paraBombas de lubrificação standard Tipo PLUS	083590 PLUS
Mangueira reforçada com acoplamento deslizante Rosca de ligação 1/8	083588 1/8
Cartucho de massa lubrificante multiusos paraBombas de lubrificação standard Tipo UNI	083590 UNI
Tubo de bico com bocal universal Rosca de ligação 1/8	083583 1/8
Bocal de fixação hidráulico de 4 mordentes Rosca de ligação 1/8	083589 1/8
Bocal de fixação hidráulico de 4 mordentessafeLOCK Rosca de ligação 1/8	083596 1/8
Mangueira reforçada com bocal de fixação hidráulico de 4 mordentes Rosca de ligação 1/8	083586 1/8
Tubo de bico com bocal pontiagudo Rosca de ligação 1/8	083584 1/8