

**Martelo perfurador sem fio sem bateria, carregador e mala, Tipo: M12CH4****Dados do pedido**

Número do pedido	075532 M12CH4
GTIN	4002395002719
Classe de artigo	03L

**Descrição****Modelo:**

- **Martelos perfuradores robustos com mecanismo pneumático de perfuração com percussão.**
- **Suporte para brocas SDS-Plus.**
- **Carcaça da transmissão de metal de alta resistência.**
- **Funcionamento à direita/esquerda, paragem de impacto e eletrónica de velocidade.**

**Martelo perfurador com bateria RED de íões de lítio 12 V/4,0 Ah com motor EC sem escovas POWERSTATE**, otimizado para perfurações com Ø 4 – 10 mm em betão e alvenaria. Eletrónica Redlink PLUS – Proteção contra sobrecarga para uma vida útil mais longa da bateria, do motor e da transmissão.

**Vantagem:**

Motor POWERSTATE™ sem escovas.

**Material fornecido:**

**Versão zero – sem bateria, carregador e mala.**

**Instrução:**

Para brocas de impacto HM adequadas, ver a partir do n.º 787000. Para baterias sobresselentes e carregadores adequados, ver a partir do n.º 073808 e n.º 073840.

**Descrição técnica**

vibração máxima conforme EN	4,4 m/s <sup>2</sup>
Ø máximo da broca espiral em aço	10 mm
número máximo de batidas	6575 r,p,m,
Energia de impacto	1,1 J
Ø máximo da broca espiral em madeira	13 mm
Forma do alojamento de ferramentas	SDS-Plus
Designação do fabricante	M12CH-0
Ø máximo da broca espiral em betão	13 mm
Peso	1,9 kg
Tensão da bateria	12 V
bateria adequada – fornecedor/tipo de bateria/tensão	Milwaukee tipo B 12 V
embalagem	Mala de sistema (HD=Heavy Duty)
Faixa de rotação	0 - 900 r,p,m,
Haste	SDS Plus
Número de baterias incluídas	0
Tipo de bateria	lão de lítio
Alimentação de energia	A bateria recarregável
indicado para material	Betão
indicado para material	Alvenaria
indicado para material	Pedra
Tipo de produto	Martelo perfurador

## Acessórios

Carregador de bateria Tipo M1218FC	073840 M1218FC
Sistema de lítio M12B4 Tipo de bateria MB12	073815 MB12
Carregador de bateria Tipo M1218C	073840 M1218C