



Dados do pedido

Número do pedido	329976 5
GTIN	2050001928405
Classe de artigo	33H

Descrição

Modelo:

Clamping heads, **round profile, in 0.5 mm increments. Please specify required clamping \varnothing with order.**

Soft (reduced hardness of 40 HRC in the bore) for boring out.

Descrição técnica

\varnothing do furo inicial	5 mm
Perfil	Sextavado
Dureza	60 HR
Comprimento L	49 mm
Alojamento	Top 65
Tipo de produto	Cabeçote de fixação