

# mato



## Dados do pedido

Número do pedido	083572
GTIN	4016553061067
Classe de artigo	08H

## Descrição

### Modelo:

**Versão industrial** de elevada qualidade (falsa lubrificação excluída) com fixação contínua da biela. É possível o enchimento com massa solta (conteúdo 500 cm<sup>3</sup>) ou com cartucho (conteúdo 400 g).

### Norma:

**DIN 1283**

## Descrição técnica

Pressão de teste	800 bar
Rosca de ligação da mangueira	R1/8 polegada
Pressão de trabalho	400 bar
Índice	400 g
Atributo do nome do produto	400 g
Tipo de produto	Bomba de lubrificação

## Acessórios

Bocal de fixação hidráulico de 4 mordentesafeLOCK Rosca de ligação 1/8	083596 1/8
--	------------

Mangueira reforçada com bocal de fixação hidráulico de 4 mordentes Rosca de ligação 1/8	083586 1/8
Tubo de bico com bocal universal Rosca de ligação 1/8	083583 1/8
Tubo de bico com bocal pontiagudo Rosca de ligação 1/8	083584 1/8
Mangueira reforçada com acoplamento deslizante Rosca de ligação 1/8	083588 1/8
Cartucho de massa lubrificante multiusos paraBombas de lubrificação standard Tipo PLUS	083590 PLUS
Bocal de fixação hidráulico de 4 mordentes Rosca de ligação 1/8	083589 1/8
Cartucho de massa lubrificante multiusos paraBombas de lubrificação standard Tipo UNI	083590 UNI