

Cone de roscar de troca rápida, SK 50, Área de corte da rosca: M3-12



Dados do pedido

Número do pedido	334638 M3-12
GTIN	4045197488466
Classe de artigo	31P

Descrição

Modelo:

- Design curto, com compensação de comprimento elástico para pressão e tensão.
- Pressão de passagem ajustável para diferentes materiais e brocas de roscar.

Com bucha guia de esferas para uma compensação de comprimento suave e sem folgas.

Utilização:

- Produção de roscas com calibre.
- Pode ser utilizado para roscas à direita e à esquerda.
- Para máquinas NC e centros de processamento.

Acessórios especiais:

Insertos de troca rápida ver n.º 335420 – 335660.

Pinos de aperto (AB) n.º 308600 – 308806, chaves de aperto AB n.º 308820; 308835.

Instrução:

- Mandril de corte de roscas de troca rápida noutras versões de haste tam. M14 - M33 disponível a pedido.
- Mandril de corte de roscas de troca rápida não adequado para refrigeração interna.

Descrição técnica

Ø interior D ₁	19 mm
Compensação de comprimento tração	7,5 mm
Ø exterior D	38 mm
Projeção medida A	62 mm

Área de corte da rosca	M3 – M12
Compensação de comprimento pressão	7,5 mm
Alojamento	SK 50
Norma de alojamento	DIN 69871
Norma de alojamento	ISO 7388-1
Tipo de produto	Mandril de corte de roscas

Acessórios

Extensão da base com embraiagem de segurança Ø da haste da broca de roscar 7	335645 7
Pino de aperto especial com rosca interior indicado para cone SK 50	308740 50
Pinos de aperto Forma B indicado para cone SK 50	308640 50
Pinça de roscar com embraiagem por fricção de segurança Ø da haste da broca de roscar 3,5	335610 3,5
Inserto de troca rápida sem acoplamento por fricção de segurança Ø da haste da broca de roscar 7	335420 7
Pinos de apertoselado, forma B indicado para cone SK 50	308650 50
Pinça de roscar com embraiagem por fricção de segurança Ø da haste da broca de roscar 4,5	335610 4,5
Chave de aperto para pinos de aperto DIN ISO 7388-1 (antiga DIN 69872) indicado para tamanho de cone 50	308820 50
Inserto de troca rápida sem acoplamento por fricção de segurança Ø da haste da broca de roscar 4,5	335420 4,5
Jogo de insertos de troca rápida sem acoplamento por fricção de segurança, 8 peças	335460
Extensão da base com embraiagem de segurança Ø da haste da broca de roscar 8	335645 8
Pino de aperto 45° vedado indicado para cone SK 50	308760 50
Pino de aperto 90° vedado indicado para cone SK 50	308795 50
Pino de aperto 90° vedado indicado para cone SK 50	308790 50

Inserto de troca rápida sem acoplamento por fricção de segurança Ø da haste da broca de roscar 9	335420 9
Inserto de troca rápida sem acoplamento por fricção de segurança Ø da haste da broca de roscar 11	335420 11
Inserto de troca rápida sem acoplamento por fricção de segurança Ø da haste da broca de roscar 8	335420 8
Pinos de apertoselado, forma A indicado para cone SK 50	308610 50
Pino de tração, 18CrNiMo7selado, forma B indicado para cone SK 50	308615 50
Pinos de apertoForma A indicado para cone SK 50	308600 50
Extensão da base com embraiagem de segurança Ø da haste da broca de roscar 10	335645 10
Pino de aperto 60°vedado indicado para cone SK 50	308785 50
Pinça de roscar com embraiagem por fricção de segurança Ø da haste da broca de roscar 7	335610 7
Extensão da base com embraiagem de segurança Ø da haste da broca de roscar 9	335645 9
Pinos de apertovedado indicado para cone SK 50	308660 50
Extensão da base com embraiagem de segurança Ø da haste da broca de roscar 6	335645 6
Inserto de troca rápida sem acoplamento por fricção de segurança Ø da haste da broca de roscar 10	335420 10
Pinça de roscar com embraiagem por fricção de segurança Ø da haste da broca de roscar 11	335610 11
Chave de aperto para pinos de apertoISO 7388 indicado para tamanho de cone 50	308830 50
Pinos de apertoselado, forma B indicado para cone SK 50	308620 50
Pinça de roscar com embraiagem por fricção de segurança Ø da haste da broca de roscar 6	335610 6
Extensão da base com embraiagem de segurança Ø da haste da broca de roscar 4,5	335645 4,5
Pino de aperto 45°vedado indicado para cone SK 50	308765 50
Pinça de roscar com embraiagem por fricção de segurança Ø da haste da broca de roscar 10	335610 10

Pino de tração, 18CrNiMo7Forma A indicado para cone SK 50	308605 50
Parafuso de aperto especial sem rosca internavedado indicado para cone SK 50	308720 50
Inserto de troca rápida sem acoplamento por fricção de segurança Ø da haste da broca de roscar 3,5	335420 3,5
Inserto de troca rápida sem acoplamento por fricção de segurança Ø da haste da broca de roscar 6	335420 6
Pinça de roscar com embraiagem por fricção de segurança Ø da haste da broca de roscar 9	335610 9
Pinça de roscar com embraiagem por fricção de segurança Ø da haste da broca de roscar 8	335610 8