

Inserto de troca rápida sem acoplamento por fricção de segurança, M3 – M12, Ø da haste da broca de roscar: 3,5mm



Dados do pedido

Número do pedido	335420 3,5
GTIN	4045197152459
Classe de artigo	32H

Descrição

Modelo:

Insertos de troca rápida **sem** acoplamento por fricção de segurança.

Utilização:

Para mandril de corte de roscas com entalhe.

Instrução:

Os insertos com acoplamento por fricção são fornecidos com ajuste de binário para processamento de aço (R_m 600 – 800 N/mm²). Adaptação da regulação possível através do ajuste da porca.

Descrição técnica

Ø da haste do macho de roscar	3,5 mm
Quadrado da haste	2,7 mm
Área do macho de roscar	M3 – M12
Ø exterior D	30 mm
Ø da haste d	19 mm

Comprimento de ligação L	21,5 mm
Projeção H	7 mm
Tipo de produto	Inserto de troca rápida