

## Dispositivo de corte de roscas, Tipo: 20/3



### Dados do pedido

Número do pedido	334100 20/3
GTIN	4045197152367
Classe de artigo	31M

### Descrição

#### Modelo:

- Com inversor incorporado para retorno automático. Depois de atingir a profundidade da rosca, a máquina comuta automaticamente, levantando o fuso da máquina (sistema de esferas de baixo desgaste!).
- Retorno acelerado (aprox. fator  $1,8 \times n_{\text{máx.}}$ ).
- Compensação de comprimento sob tração.
- Com braço de paragem para proteção antirrotação.
- Isento de manutenção
- Pode ser utilizado para roscas à direita e à esquerda.
- Com sistema de troca rápida.

#### Utilização:

Para o corte de roscas em perfuradoras com avanço manual e sem inversão do fuso. Para o corte de roscas de passagem (com insertos n.º 335430) ou roscas de furos cegos (com insertos n.º 335620).

#### Acessórios especiais:

Insertos de troca rápida, ver: n.º 335420; 335430 (**sem** acoplamento por fricção de segurança), n.º 335610; 335620 (**com** acoplamento por fricção de segurança).

### Descrição técnica

Ø D <sub>1</sub>	31 mm
número de rotações máximo no sentido de avanço	500 r,p,m,
Comprimento a partir do fuso da máquina	170 mm
Cone Morse MK	3
L <sub>1</sub>	86 mm
Compensação de comprimento sob tração	16,5 mm
Curso do entalhe B	8 mm
Área de corte	M8 – M20
Ø exterior D	100 mm
Ø D <sub>2</sub>	50 mm
Tipo de produto	Dispositivo de corte de roscas

## Acessórios

Inserto de troca rápida com acoplamento por fricção de segurança Ø da haste da broca de roscar 16	335620 16
Inserto de troca rápida com acoplamento por fricção de segurança Ø da haste da broca de roscar 8	335620 8
Inserto de troca rápida com acoplamento por fricção de segurança Ø da haste da broca de roscar 6	335620 6
Inserto de troca rápida sem acoplamento por fricção de segurança Ø da haste da broca de roscar 7	335430 7
Inserto de troca rápida com acoplamento por fricção de segurança Ø da haste da broca de roscar 12	335620 12
Inserto de troca rápida sem acoplamento por fricção de segurança Ø da haste da broca de roscar 14	335430 14
Inserto de troca rápida com acoplamento por fricção de segurança Ø da haste da broca de roscar 10	335620 10
Inserto de troca rápida sem acoplamento por fricção de segurança Ø da haste da broca de roscar 16	335430 16
Inserto de troca rápida sem acoplamento por fricção de segurança Ø da haste da broca de roscar 11	335430 11

Inserto de troca rápida sem acoplamento por fricção de segurança Ø da haste da broca de roscar 9	335430 9
Inserto de troca rápida com acoplamento por fricção de segurança Ø da haste da broca de roscar 7	335620 7
Inserto de troca rápida sem acoplamento por fricção de segurança Ø da haste da broca de roscar 8	335430 8
Inserto de troca rápida com acoplamento por fricção de segurança Ø da haste da broca de roscar 11	335620 11
Inserto de troca rápida sem acoplamento por fricção de segurança Ø da haste da broca de roscar 10	335430 10
Inserto de troca rápida sem acoplamento por fricção de segurança Ø da haste da broca de roscar 6	335430 6
Inserto de troca rápida sem acoplamento por fricção de segurança Ø da haste da broca de roscar 12	335430 12
Inserto de troca rápida com acoplamento por fricção de segurança Ø da haste da broca de roscar 14	335620 14
Inserto de troca rápida com acoplamento por fricção de segurança Ø da haste da broca de roscar 9	335620 9