

Garant**Suporte de ferramentas Eco forma B1 radial direita, curto, Ø da haste d1: 30****Dados do pedido**

Número do pedido	319001 30
GTIN	4045197522597
Classe de artigo	31V

Descrição**Versão:**

- HCR endurecido 58 ± 2 .
- Todas as áreas funcionais retificadas.
- Com bicos de pulverização esféricos.

GARANT Eco – Para utilização com suportes de aperto rotativos normais, suportes de sangrar rotativos de sistema GARANT Eco n.º 273830 – 273891 e suporte de base para recorte GARANT Eco n.º 273651.

Utilização:

Principalmente para processamento exterior.

Norma:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, folha 2.

Descrição técnica

h_5	38 mm
Código de cor da haste VDI	VDI 30
b_2	35 mm
h_1	20 mm

Ficha de dados

h_6	35 mm
l_1	22 mm
$\varnothing$ da haste d_1	30 mm
l_2	40 mm
b_1	70 mm
h_2	29 mm
Forma	B
Tipo de produto	Alojamento de ferramentas VDI