

Cone de roscar de troca rápida, MK4, Área de corte da rosca: M6-20



Dados do pedido

Número do pedido	334646 M6-20
GTIN	4045197606822
Classe de artigo	32P

Descrição

Modelo:

- Design curto, com compensação de comprimento elástico para pressão e tensão.
- Pressão de passagem ajustável para diferentes materiais e brocas de roscar.

Cone Morse DIN 228 B.

Utilização:

- Produção de roscas com calibre.
- Pode ser utilizado para roscas à direita e à esquerda.
- Para máquinas NC e centros de processamento.

Acessórios especiais:

Insertos de troca rápida ver n.º 335420 – 335660.

Instrução:

- Mandril de corte de roscas de troca rápida noutras versões de haste tam. M14 - M33 disponível a pedido.
- Mandril de corte de roscas de troca rápida não adequado para refrigeração interna.

Descrição técnica

Projeção medida A	70 mm
Compensação de comprimento tração	12,5 mm
Compensação de comprimento pressão	12,5 mm
Ø exterior D	55 mm
Ø interior D ₁	31 mm
Área de corte da rosca	M6 – M20

Alojamento	MK4
Tipo de produto	Mandril de corte de roscas

Acessórios

Extensão da base com embraiagem de segurança Ø da haste da broca de roscar 6	335647 6
Jogo de insertos de troca rápida sem acoplamento por fricção de segurança, 9 peças	335470
Extensão da base com embraiagem de segurança Ø da haste da broca de roscar 16	335647 16
Inserto de troca rápida sem acoplamento por fricção de segurança Ø da haste da broca de roscar 16	335430 16
Inserto de troca rápida com acoplamento por fricção de segurança Ø da haste da broca de roscar 6	335620 6
Inserto de troca rápida com acoplamento por fricção de segurança Ø da haste da broca de roscar 16	335620 16
Inserto de troca rápida com acoplamento por fricção de segurança Ø da haste da broca de roscar 10	335620 10
Inserto de troca rápida sem acoplamento por fricção de segurança Ø da haste da broca de roscar 9	335430 9
Inserto de troca rápida sem acoplamento por fricção de segurança Ø da haste da broca de roscar 8	335430 8
Inserto de troca rápida sem acoplamento por fricção de segurança Ø da haste da broca de roscar 12	335430 12
Inserto de troca rápida com acoplamento por fricção de segurança Ø da haste da broca de roscar 11	335620 11
Extensão da base com embraiagem de segurança Ø da haste da broca de roscar 12	335647 12
Inserto de troca rápida com acoplamento por fricção de segurança Ø da haste da broca de roscar 9	335620 9
Inserto de troca rápida sem acoplamento por fricção de segurança Ø da haste da broca de roscar 10	335430 10

Inserto de troca rápida com acoplamento por fricção de segurança Ø da haste da broca de roscar 8	335620 8
Inserto de troca rápida sem acoplamento por fricção de segurança Ø da haste da broca de roscar 11	335430 11
Inserto de troca rápida sem acoplamento por fricção de segurança Ø da haste da broca de roscar 14	335430 14
Inserto de troca rápida com acoplamento por fricção de segurança Ø da haste da broca de roscar 12	335620 12
Extensão da base com embraiagem de segurança Ø da haste da broca de roscar 8	335647 8
Inserto de troca rápida sem acoplamento por fricção de segurança Ø da haste da broca de roscar 7	335430 7
Inserto de troca rápida sem acoplamento por fricção de segurança Ø da haste da broca de roscar 6	335430 6
Extensão da base com embraiagem de segurança Ø da haste da broca de roscar 10	335647 10
Extensão da base com embraiagem de segurança Ø da haste da broca de roscar 9	335647 9
Inserto de troca rápida com acoplamento por fricção de segurança Ø da haste da broca de roscar 14	335620 14
Inserto de troca rápida com acoplamento por fricção de segurança Ø da haste da broca de roscar 7	335620 7