

mato

Bomba de lubrificação pneumática Lube-Shuttle®, 400 g



Dados do pedido

Número do pedido	083587
GTIN	4016553037307
Classe de artigo	08H

Descrição

Modelo:

Bomba de lubrificação pneumática monomanual com excelente equilíbrio. **Sistema de disparo único para um controlo de massa lubrificante ideal (1 cm³/curso)**, relação de pressão de 1:60. Enchimento com cartuchos Lube-Shuttle® (conteúdo: 400 g).

Adequada para massas lubrificante até classe NLGI 3 e temperaturas muito frias.

Material fornecido:

Inclui mangueira de borracha reforçada e bocal de fixação hidráulico de 4 mordentes.

Descrição técnica

Pressão de trabalho	400 bar
Pressão de teste	800 bar
Rosca de ligação da mangueira	R1/8 polegada
Alimentação de ar comprimido na área de operação	3 - 8 bar
Atributo do nome do produto	400 g
Tipo de produto	Bomba de lubrificação

Acessórios

Tubo de bico com bocal universal Rosca de ligação 1/8	083583 1/8
Tubo de bico com bocal pontiagudo Rosca de ligação 1/8	083584 1/8
Mangueira reforçada com bocal de fixação hidráulico de 4 mordentes Rosca de ligação 1/8	083586 1/8
Mangueira reforçada com acoplamento deslizante Rosca de ligação 1/8	083588 1/8
Bocal de fixação hidráulico de 4 mordentes Rosca de ligação 1/8	083589 1/8
Bocal de fixação hidráulico de 4 mordentes safeLOCK Rosca de ligação 1/8	083596 1/8