

Inserto de troca rápida sem acoplamento por fricção de segurança, M14 – M33, Ø da haste da broca de roscar: 12mm



Dados do pedido

Número do pedido	335440 12
GTIN	4045197335692
Classe de artigo	32H

Descrição

Modelo:

Insertos de troca rápida **sem** acoplamento por fricção de segurança.

Utilização:

Para mandril de corte de roscas com entalhe.

Instrução:

Os insertos com acoplamento por fricção são fornecidos com ajuste de binário para processamento de aço ($R_m 600 - 800 \text{ N/mm}^2$). Adaptação da regulação possível através do ajuste da porca.

Descrição técnica

Ø da haste do macho de roscar	12 mm
Quadrado da haste	9 mm
Área do macho de roscar	M14 – M33
Ø exterior D	68 mm
Ø da haste d	48 mm

Comprimento de ligação L	55,5 mm
Projeção H	14 mm
Tipo de produto	Inserto de troca rápida