



Dados do pedido

Número do pedido	335610 4,5
GTIN	4045197152640
Classe de artigo	32H

Descrição

Modelo:

Rigid quick-change tapping collets **with** safety clutch.

Descrição técnica

Ø da haste da broca de roscar	4,5 mm
Quadrado da haste	3,4 mm
Área da broca de roscar	M3 – M12
Ø exterior D	32 mm
Ø da haste d	19 mm
Comprimento de ligação L	21,5 mm
Projeção H	25 mm
Tipo de produto	Inserto de troca rápida

