



## Dados do pedido

Número do pedido	3356107
GTIN	4045197152664
Classe de artigo	32H

## Descrição

### Modelo:

Rigid quick-change tapping collets **with** safety clutch.

## Descrição técnica

Ø da haste da broca de roscar	7 mm
Quadrado da haste	5,5 mm
Área da broca de roscar	M3 – M12
Ø exterior D	32 mm
Ø da haste d	19 mm
Comprimento de ligação L	21,5 mm
Projeção H	25 mm
Tipo de produto	Inserto de troca rápida

