

Inserto de troca rápida sem acoplamento por fricção de segurança, M14 – M33, Ø da haste da broca de roscar: 22mm



Dados do pedido

| | |
|------------------|---------------|
| Número do pedido | 335440 22 |
| GTIN | 4045197335944 |
| Classe de artigo | 32H |

Descrição

Modelo:

Insertos de troca rápida **sem** acoplamento por fricção de segurança.

Utilização:

Para mandril de corte de roscas com entalhe.

Instrução:

Os insertos com acoplamento por fricção são fornecidos com ajuste de binário para processamento de aço (R_m 600 – 800 N/mm²). Adaptação da regulação possível através do ajuste da porca.

Descrição técnica

| | |
|-------------------------------|-----------|
| Ø da haste do macho de roscar | 22 mm |
| Quadrado da haste | 18 mm |
| Área do macho de roscar | M14 – M33 |
| Ø exterior D | 68 mm |
| Ø da haste d | 48 mm |

| | |
|--------------------------|-------------------------|
| Comprimento de ligação L | 55,5 mm |
| Projeção H | 14 mm |
| Tipo de produto | Inserto de troca rápida |