



## Dados do pedido

Número do pedido	335440 25
GTIN	4045197335951
Classe de artigo	32H

## Descrição

### Modelo:

Rigid quick-change tapping collets **without** safety clutch.

## Descrição técnica

Ø da haste da broca de roscar	25 mm
Quadrado da haste	20 mm
Área da broca de roscar	M14 – M33
Ø exterior D	68 mm
Ø da haste d	48 mm
Comprimento de ligação L	55,5 mm
Projeção H	14 mm
Tipo de produto	Inserto de troca rápida

