

Inserto de troca rápida sem acoplamento por fricção de segurança, M6 – M20, Ø da haste da broca de roscar: 12mm



Dados do pedido

Número do pedido	335430 12
GTIN	4045197152596
Classe de artigo	32H

Descrição

Modelo:

Insertos de troca rápida **sem** acoplamento por fricção de segurança.

Utilização:

Para mandril de corte de roscas com entalhe.

Instrução:

Os insertos com acoplamento por fricção são fornecidos com ajuste de binário para processamento de aço (R_m 600 – 800 N/mm²). Adaptação da regulação possível através do ajuste da porca.

Descrição técnica

Ø da haste do macho de roscar	12 mm
Quadrado da haste	9 mm
Área do macho de roscar	M6 – M20
Ø exterior D	46 mm
Ø da haste d	31 mm

Comprimento de ligação L	35 mm
Projeção H	11 mm
Tipo de produto	Inserto de troca rápida