

## Retificadora dupla DS, 400 V, Tipo: DS04/150



### Dados do pedido

Número do pedido	077512 DS04/150
GTIN	2050001674166
Classe de artigo	03S

### Descrição

**Modelo:**

O motor **extremamente suave** garante uma longa vida útil, mesmo em **operação contínua**.

**Fornecido sem discos abrasivos.**

Retificadoras duplas de corrente alternada trifásica extremamente robustas em versão de mesa. Os suportes estáveis das peças de trabalho, a proteção contra reaquecimento e as placas protetoras dos olhos de grande dimensão garantem uma elevada segurança do utilizador.

**Instrução:**

Para discos abrasivos adequados, ver a partir do n.º 596100.

### Descrição técnica

n.º máximo de rotações	2900 r,p,m,
Peso	14 kg
Designação do fabricante	DS04/150
Consumo energético	250 W
Largura do disco abrasivo T	25 mm
Ø do furo do disco abrasivo H	51 mm
Ø do disco abrasivo D	150 mm
Alimentação de energia	A energia elétrica
Tipo de produto	Lixadora dupla

## Acessórios

Mós para rectificadora DxDxH (mm) Tipo NK60	596220 NK60
Mesa de apoio para ferramentas à direita Tipo AT1	077525 AT1
Placa de proteção ocular para n.º 077502 Tipo DS1	077509 DS1
Mesa de apoio para ferramentas à esquerda Tipo AT1	077519 AT1
Mós para rectificadora DxDxH (mm) Tipo SC80	596220 SC80
Mós para rectificadora DxDxH (mm) Tipo EK60	596220 EK60
Mós para rectificadora DxDxH (mm) Tipo EK80	596220 EK80
Suporte para máquina indicado para máquina DS04	077513 DS04