

Inserto de troca rápida sem acoplamento por fricção de segurança, M3 – M12, Ø da haste da broca de roscar: 11 mm



Dados do pedido

Número do pedido	335420 11
GTIN	4045197152527
Classe de artigo	32H

Descrição

Modelo:

Insertos de troca rápida **sem** acoplamento por fricção de segurança. Adequado também para G 1/4.

Utilização:

Para mandril de corte de roscas com entalhe.

Instrução:

Os insertos com acoplamento por fricção são fornecidos com ajuste de binário para processamento de aço ($R_m 600 - 800 \text{ N/mm}^2$). Adaptação da regulação possível através do ajuste da porca.

Descrição técnica

Ø da haste do macho de roscar	11 mm
Quadrado da haste	9 mm
Área do macho de roscar	M3 – M12
Ø exterior D	30 mm

Ø da haste d	19 mm
Comprimento de ligação L	21,5 mm
Projeção H	7 mm
Tipo de produto	Inserto de troca rápida