



## Dados do pedido

Número do pedido	335640 22
GTIN	4045197336071
Classe de artigo	32H

## Descrição

### Modelo:

Rigid quick-change tapping collets **with** safety clutch.

## Descrição técnica

Ø da haste da broca de roscar	22 mm
Quadrado da haste	18 mm
Área da broca de roscar	M14 – M33
Ø exterior D	72 mm
Ø da haste d	48 mm
Comprimento de ligação L	55,5 mm
Projeção H	45 mm
Tipo de produto	Inserto de troca rápida

