

Mandril de superfície, PSC 63 A = 100, Ø de fixação D1: 6mm**Dados do pedido**

| | |
|------------------|---------------|
| Número do pedido | 308504 6 |
| GTIN | 4045197486110 |
| Classe de artigo | 31C |

Descrição**Modelo:**

- **Com RFID / perfuração Balluff-Chip.**
- **Todos os eixos torneados (funcionamento suave!).**
- **Superfícies funcionais do contorno interior PSC processadas.**

Utilização:

Para fixar ferramentas com superfícies de encabadouro laterais segundo a norma DIN 1835, forma B e DIN 6535, forma HB.

Acessórios especiais:

Tubo de refrigerante n.º 309885, chave de caixa n.º 309893.

Instrução:

Redução adequada de PSC 63 para PSC 40 ou PSC 50 n.º 318892.

Bucha redutora adequada de SK 40 OR HSK 63 no PSC32, PSC 40 ou PSC 50, a pedido.

Bucha redutora adequada de SK 50 ou HSK 100 no PSC 63 ou PSC 80 a pedido.

Extensões adequadas sob o n.º 318894, n.º 318895 e n.º 318896.

Descrição técnica

| | |
|-----------------------------|----------------|
| Ø de fixação D ₁ | 6 mm |
| Projeção medida A | 100 mm |
| Ø exterior D | 25 mm |
| Alojamento | PSC 63 A = 100 |
| Norma de alojamento | ISO 26623-1 |
| Refrigeração interior | sim |

| | |
|---|---------------------------------|
| Qualidade de balanceamento G com n.º rotações | G 2,5 a 25000 min ⁻¹ |
| Concentricidade | ≤ 3 µm |
| Estratégia de maquinagem | HSC |
| Estratégia de maquinagem | HPC |
| Tipo de produto | Mandril de superfície |

Acessórios

| | |
|-------------------------------------|------------|
| Extensão PSC-63/PSC-63 Medida A 60 | 318896 60 |
| Extensão PSC-63/PSC-63 Medida A 100 | 318896 100 |